



CSA101-G060T01 电流传感器

产品使用手册

V1.1

感谢您选用银河电气电流传感器

本手册为湖南银河电气有限公司产品电流传感器用户手册，本手册为用户提供安装调试、操作使用及日常维护的有关注意事项，在安装、使用前请仔细阅读。本手册随产品一起提供，请妥善保管、以备查阅和维护使用。

声明

我们非常认真的整理此手册，但我们对本手册的内容不保证完全正确。因为我们的产品一直在持续的改良及更新，故我方保留随时修改本手册的内容而不另行通知的权利。同时我们对不正确使用本手册所包含内容而导致的直接、间接、有意、无意的损坏及隐患概不负责。

安全操作知识

- ◆ 产品使用前，请您务必仔细阅读用户手册。
- ◆ 需对产品进行搬动时，请您务必先断电并将与之相连的所有连接线缆等拔掉。
- ◆ 如果发现机壳、稳固件、电源线、连接线缆，或相连的设备有任何损坏，请您立即将装置与电源断开。
- ◆ 如果对设备的安全运行存在疑虑，应立即关闭设备和相应附件，并在最快时间内与本公司技术支持部门取得联系，沟通解决。

1. 产品概述

CSA101-G060T01 是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流传感器，它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域，以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、舰艇等领域。

2. 技术特点

- 极高的准确度
- 极好的线性度
- 极高的稳定性
- 极高的灵敏度
- 极高的分辨率
- 极低的温度漂移
- 极低的失调电流
- 极低的插入损耗
- 抗干扰能力强
- 响应速度快
- 极低的噪声
- 极小的角差
- 宽频带
- 模拟量输出

3. 应用场合

- 计量检定与校准
- 实验室电流测量
- 仪器仪表（如功率分析仪）
- 医疗设备（如核磁共振 MRI）
- 电池组检测
- 电力控制
- 电源
- 舰船
- 新能源
- 轨道交通
- 航空航天
- 工业测量

4. 电气性能

以下性能指标默认为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)、 $U_C=\pm 15\text{V}$ 、 $R_M=100\Omega$ 条件下所标称，特殊见测试条件。

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 数值 | | | 单位 |
|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------|
| | | | 最小 | 标称 | 最大 | |
| 原边额定电流(DC) | $I_{PN\ DC}$ | -- | -100 | -- | 100 | A |
| 原边额定电流(AC rms) | $I_{PN\ AC}$ | -- | -- | 70 | -- | A |
| 原边过载电流 | I_{POL} | 1 分钟/小时 | -120 | -- | 120 | A |
| 工作电压(DC) | U_c | 全范围 | ± 12 | -- | ± 15 | V |
| 电流消耗 | I_c | I_{POL} 范围内 | ± 20 | ± 70 | ± 90 | mA |
| 电流变比 | K_N | 输入: 输出 | 2000:1 | | | -- |
| 额定输出电流 | I_{SN} | 原边额定电流 | -- | ± 50 | -- | mA |
| 测量电阻 | R_M | $U_c: \pm 12\text{V}, I_{PN\ DC}: \pm 100\text{A}$ | 0 | -- | 50 | Ω |
| | | $U_c: \pm 15\text{V}, I_{PN\ DC}: \pm 100\text{A}$ | 0 | -- | 100 | Ω |

5. 精度-动态参数

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 数值 | | | 单位 |
|-----------|--------------|----------------------|-----|----|-----|------------------------|
| | | | 最小 | 标称 | 最大 | |
| 精度 | X_e | 输入直流 | -- | -- | 500 | $\mu\text{A}/\text{A}$ |
| 线性度 | ϵ_L | -- | -- | -- | 50 | $\mu\text{A}/\text{A}$ |
| 零点失调电流 | I_o | 25°C | -- | -- | 15 | μA |
| 零点失调电流 | I_{oT} | 全工作温度范围内 | -- | -- | 30 | μA |
| 响应时间 | t_r | -- | -- | -- | 1 | μs |
| 电流跟随速度 | di/dt | -- | 100 | -- | -- | $\text{A}/\mu\text{s}$ |
| 带宽(-3 dB) | BW | -- | 0 | -- | 100 | kHz |

注：以上所有“%”、“ $\mu\text{A}/\text{A}$ ”指的是相应输出二次电流满量程。

6. 一般特性

| 项目 | 符号 | 测试条件 | 数值 | | | 单位 |
|--------|----------------------|------|------|----|-----|----|
| | | | 最小 | 标称 | 最大 | |
| 工作温度范围 | T_A | -- | -40 | -- | +85 | °C |
| 存储温度范围 | T_S | -- | -45 | -- | +90 | °C |
| 质量 | m | -- | 58±5 | | | g |

7. 安全特性

| 项目 | | 符号 | 测试条件 | 数值 | | | 单位 |
|----------|-------------------|----------------------|------------|----|-----|----|----|
| | | | | 最小 | 标称 | 最大 | |
| 耐受电压 | 原、副边之间 副边与外壳之间 | U_d | 50Hz, 1min | -- | 5 | -- | kV |
| 瞬态隔离耐压 | 原、副边之间 | U_w | 50μs | -- | 10 | -- | kV |
| 相比漏电起痕指数 | | CTI | IEC-60112 | -- | 275 | -- | V |

8. 外形尺寸及端口定义

8.1、外形尺寸 (单位: mm)




图 1 外形图

外形图说明：外形尺寸、安装定位尺寸公差按照 GB/T1804-2000 C 级标准执行。

8.2、端口定义

● 输出端子引脚功能定义为：


+ : +V_{CC}

- : -V_{CC}

M: 测量信号输出端

0 或 G: 公共接地端

9. 应用连接及说明



电气连接图

测量说明:

通过测量流过 R_M 的电流 I_s 或者 R_M 两端的压降 U_R ，根据下式可以得到原边被测电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_s = K_N * (U_R / R_M)$$

LED 指示灯说明:

在正常工作情况下，LED 有效指示灯处于常亮状态。如果指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态，如母线电流超过量程等。此时，传感器内部进入扫描状态，输出电流不再与输入电流信号等比例，一旦母线电流回落到量程之内，传感器即恢复正常工作。

10. 包装清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
|----|--------|----------------|-----|----|
| 1 | 电流传感器 | CSA101-G060T01 | 1 件 | |
| 2 | 产品使用手册 | CSA101-G060T01 | 1 份 | |

11. 注意事项

- 上电时，须先上电流传感器供电电源，再通测量回路电流；断电时，先断开测量回路电流，再分断电流传感器供电。否则有可能造成传感器的精度下降或者传感器损坏。
- 传感器通入工作电或者接入测量回路电流时，副边不允许开路。
- 此模块为标准传感器，对于特殊的应用与要求请与我们联系。
- 我们保留对本传感器手册修改的权利，恕不另行通知。



地址：湖南省长沙市经济技术开发区开元路 17 号湘商世纪鑫城 43 楼
邮编：410073
前台：0731-8839 2988
传真：0731-8839 2900
商务：0731-8839 2955
技术咨询：0731-8839 2611
售后服务：0731-8839 2988-218
网址：www.vfe.ac.cn

